



### SUS-GPY ステンレススリムダボ柱

サイズ	ステンレスヘアーライン	ビス穴数	10
1820mm	¥650		

材質 SUS430 厚み t=0.8mm

別注色対応不可 掲載色のみ

### SUS-GT-P ステンレスGタッピング (1パック50本品番)

サイズ	ステンレス	適合ビット	二番
20mm	¥420		

材質 ステンレス 別注色対応不可 掲載色のみ

### SUS-GPY-BR ステンレススリム柱用クッション付きダボ

ステンレスヘアーライン

¥120

材質 SUS304 厚み t=1.0mm

販売単位 10 別注色対応不可 掲載色のみ

### SUS-GPY-B ステンレススリム柱用ダボ

サイズ	ステンレスヘアーライン	厚み	t=1.0mm
20mm	¥45		

材質 SUS304 厚み t=1.0mm

販売単位 10 別注色対応不可 掲載色のみ

**設計上の注意**

ステンレス材質のダボ関係につきましてはカタログに表示された色以外の対応は承っておりませんのでご了承ください。

**施工上の注意**

サポートを固定する下地材は必ずしっかりとした木下地をご指定ください。

**施工上の注意**

タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

**発注上の注意**

ステンレススリム型柱 (SUS-GPY) の切断加工は承っておりませんのでご了承ください。また切りしろとして表示サイズより若干長い場合がありますが合わせてご了承ください。

**設計上の注意**

弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。(9938 参照)

**施工上の注意**

ステンレススリム型ダボ柱 (SUS-GPY) はステンスリム柱用ダボ (SUS-GPY-B) 専用です。棚受は使用できませんのでご注意ください。

**施工上の注意**

ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

**設計上の注意**

奥壁がない場合、ダボで支持された棚板は奥へ滑る恐れがありますので、すべり防止用溝加工を施した木棚板以外は使用しないでください。

**施工上の注意**

湿気 施工の際金属製品に接着剤の湿気や酸性薬品などが付着すると錆びの原因となりますのでご注意ください。

**発注上の注意**

ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのれい様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

- ダボ
- 柱ダボ
- ガラス取付用ダボ
- ネジ取付用ダボ
- 特別色ダボ
- HIP
- FAX
- 別注専用発注書
- アルミダボ
- ステンレスダボ