


SUS-ASF-2 ステンレスチャンネルサポート

サイズ	ステンレスヘアライン	ビス穴数	必要 タッピング SUS-ET-SUS-CT	材質 SUS304	厚み t=2.0mm	7.0mmφ3.8
600mm	¥1250	3				
900mm	¥1900	5				
1200mm	¥2500	6				
1500mm	¥3350	7				
1820mm	¥3700	9				
2400mm	¥5300	11				

「SUS-ASF-2」とその他のサポート(スチール製)は並行してご使用いただかないよう、お願い致します。



SUS-CT-P

ステンレスCタッピング
(1パック50本品番)


サイズ	ステンレス
20mm	¥560
30mm	¥630



SUS-ET-P

ステンレスEタッピング
(1パック50本品番)

サイズ	ステンレス
25mm	¥1200



※上記品番は、参考選択例です。

ご注文の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 SUS-ASF-2	1 2 0 0	ステンレスヘアライン	1 0
2 SUS-CT-P	3 0	ステンレス	2
3			
4			


記入例では木地材用ステンレスCタッピングを選択していますが、弊社軽鉄下地材への取り付けの場合はステンレスEタッピングを選択してください。(上記参照。また、サイズも必ずご記入ください)

タッピングビスの販売は、1パック(50本入り)単位となります。数量欄には必ずバック数をご記入ください。

また、品番欄に「SUS-ASF-2(CT-P-30付)」などとサポートとタッピングを同時に記入いただいても結構です(その際タッピング品番のステンレスを示すSUSは省略いただいてもかまいません。弊社で本数を計算し、ステンレス製タッピングの必要バック数を出荷いたします)

参考類似製品(ダボ専用サポート)

7800



品番	ステンレスヘアライン
1200mm	¥2350
1500mm	¥3050
1820mm	¥3400
2400mm	¥5050

設計上のお願い
弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。(9980 参照)

設計上の注意
サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製(0.8mm厚未満)では耐荷重が低下します。

設計上の注意
サポート(スパン内)で独立した棚割(内々仕様)はダブルタイプのサポートが無い場合展開できませんのでご注意ください。

発注上の注意
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の様に記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の注意
切断? SUS-ASF-2 1800mm FAX
サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注意ください。(例: SUS-ASF-2 を1800とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)

施工上の注意
切断面 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意
タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱体化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の警告
まびき ビス穴は間引きしたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の警告
タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりとスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。

施工上の注意
柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意
タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)