


B セット

灯具内々・ガラス棚内々 ※各パーツとも色替えは不可

発注書▶P.335

棚下照明
シリーズ

●Bセット<ハイライト>サイズ別価格表(LED22.5mmピッチ)

品番	④寸法 (ガラス棚奥行寸法)	⑤寸法	灯具サイズ												
			~303	~438	~573	~597	~708	~843	~897	~978	~1113	~1201	~1248	~1383	~1501
LU-BH□-250	250mm	252mm	¥7,600	¥8,050	¥11,050	¥11,900	¥11,950	¥14,900	¥15,750	¥16,200	¥19,200	¥20,050	¥20,300	¥23,300	¥24,100
LU-BH□-270	270mm	272mm	¥7,650	¥8,100	¥11,100	¥11,950	¥12,000	¥14,950	¥15,800	¥16,250	¥19,250	¥20,100	¥20,350	¥23,350	¥24,150
LU-BH□-300	300mm	302mm	¥7,700	¥8,150	¥11,150	¥12,000	¥12,050	¥15,000	¥15,850	¥16,300	¥19,300	¥20,150	¥20,400	¥23,400	¥24,200
LU-BH□-330	330mm	332mm	¥7,700	¥8,150	¥11,150	¥12,000	¥12,100	¥15,050	¥15,900	¥16,350	¥19,350	¥20,200	¥20,450	¥23,450	¥24,250
LU-BH□-350	350mm	352mm	¥7,800	¥8,250	¥11,250	¥12,100	¥12,150	¥15,100	¥15,950	¥16,400	¥19,400	¥20,250	¥20,500	¥23,500	¥24,300
LU-BH□-400	400mm	402mm	¥8,150	¥8,600	¥11,600	¥12,450	¥12,500	¥15,450	¥16,300	¥16,750	¥19,750	¥20,600	¥20,850	¥23,850	¥24,650
LU-BH□-450	450mm	452mm	¥8,300	¥8,750	¥11,750	¥12,600	¥12,650	¥15,600	¥16,450	¥16,950	¥19,950	¥20,800	¥21,000	¥24,000	¥24,800

④寸法 250~350はR-120GHS・400~450はR-121GHSを使用

青字:要納期

●Bセット<ローエナジー>サイズ別価格表(LED45mmピッチ)

品番	④寸法 (ガラス棚奥行寸法)	⑤寸法	灯具サイズ								
			~583	~597	~853	~897	~1123	~1201	~1393	~1501	
LU-BE□-250	250mm	252mm	¥6,900	¥9,800	¥9,850	¥12,100	¥12,550	¥15,500	¥15,750	¥19,300	
LU-BE□-270	270mm	272mm	¥6,950	¥9,850	¥9,900	¥12,150	¥12,600	¥15,550	¥15,800	¥19,350	
LU-BE□-300	300mm	302mm	¥7,000	¥9,900	¥9,950	¥12,200	¥12,650	¥15,600	¥15,850	¥19,400	
LU-BE□-330	330mm	332mm	¥7,000	¥9,900	¥10,000	¥12,250	¥12,700	¥15,650	¥15,900	¥19,450	
LU-BE□-350	350mm	352mm	¥7,100	¥10,000	¥10,050	¥12,300	¥12,750	¥15,700	¥15,950	¥19,500	
LU-BE□-400	400mm	402mm	¥7,450	¥10,350	¥10,400	¥12,650	¥13,100	¥16,050	¥16,300	¥19,850	
LU-BE□-450	450mm	452mm	¥7,600	¥10,500	¥10,550	¥12,800	¥13,300	¥16,250	¥16,450	¥20,000	

④寸法 250~350はR-120GHS・400~450はR-121GHSを使用

青字:要納期

ケース照明
シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書

ご注意ください!



コード部を引っ張りますとちぎれる恐れがあります。

接続部を外す時は、コード部を引っ張らずに接続コネクタ部を持って外してください。(外れにくい場合があります。ご注意ください。)