




**fissare.** 簡単固定、0°・1°・2°先端角度を3段階可変することが出来ます。

プレートにはマグネットが組み込まれているので、スタッドに仮固定して、レベル合わせやタッピングでの固定が簡単に出来ます。

【角度調節】・・・上部のビスの位置を変えると角度調節が出来ます。

FI-AP1919・FI-HG19・FI-HG25の商品は右側取付けも可能です。(FI-APIは対応不可)



**fissare.** マグネット付

- 1本当たり必要タッピング数-4本
- 下穴-25φ

角度微調整可能(0°~2°)

切断費50円(仕切価格)  
1本より(約3日後出荷)

マグネット付

- 1本当たり必要タッピング数-4本
- 下穴-28φ

角度微調整可能(0°~2°)

切断費50円(仕切価格)  
1本より(約3日後出荷)

壁面厚有効寸法 12.5~35mm

31.5 (FI-API)  
33.1 (FI-AP1919)

12.5~35

6.5

4.5

2.5

SST-2

45

**FI-AP** (木棚インロー式固定金具) フィス アームプレート

サイズ	ユニクロ	SST-2・NT-P 2本当たり目安重量	軽量用
200	¥1400		
250	¥1450		
300	¥1500	◀ 24kg	
350	¥1550		
400	¥1600		
450	¥1650	◀ 12kg	

※このシリーズの中で、**FI-AP**のみ左右の組み替えができませんのでご注意ください。

**FI-AP1919** (木棚インロー式固定金具) フィス アームプレート19/19

サイズ	ユニクロ	SST-2・NT-P 2本当たり目安重量	材質
200	¥1550		材質 スチール
250	¥1600		角パイプ寸法 19×19×1.6t
300	¥1650	◀ 42kg	必要タッピング NT
350	¥1700		注意 上下方向有り
400	¥1750		木棚 専用
450	¥1800	◀ 21kg	

関連パーツ 1000 1050

**FI-AP・FI-AP1919** (アーム)

**FI-AP・FI-AP1919** (本体プレート)

**NT-P** (1パック50個品番)

サイズ	ユニクロ
13mm	¥600

**fissare.** マグネット付

- 1本当たり必要タッピング数-4本
- 下穴-22φ~ (FI-HW使用時28φ)
- パイプ固定=M4ホーローネジ
- パイプ固定用下穴加工必要
- パイプ先端から45mm(5φ穴)
- パイプ挿入深さ スタッド面から-5mm

角度微調整可能(0°~2°)

マグネット付

- 1本当たり必要タッピング数-4本
- 下穴-28φ~ (FI-HW使用時34φ)
- パイプ固定=M4ホーローネジ
- パイプ固定用下穴加工必要
- パイプ先端から45mm(5φ穴)
- パイプ挿入深さ スタッド面から-5mm

角度微調整可能(0°~2°)

壁面厚有効寸法 12.5~35mm

33.5 (FI-HG19)  
36.4 (FI-HG25)

12.5~35

6.5

4.5

2.5

SST-2

45

**FI-HG19** (19φ×1.5t SUSパイプ専用インロー式固定金具) フィス ハンガープレート19φ

ユニクロ	SST-2・NT-P 2本当たり目安重量	材質
¥1400	◀ 30kg	材質 スチール

※インロー金具のみの単品商品です。お客様でご用意されるパイプの内径によっては使用出来ない可能性がありますのでご注意ください。

**FI-HG25** (25φ×1.5t SUSパイプ専用インロー式固定金具) フィス ハンガープレート25φ

ユニクロ	SST-2・NT-P 2本当たり目安重量	材質
¥1500	◀ 40kg	材質 スチール

※インロー金具のみの単品商品です。お客様でご用意されるパイプの内径によっては使用出来ない可能性がありますのでご注意ください。

関連パーツ 1000 1050

**FI-HW**

**FI-HG19**  
**FI-HG25**

お客様使用ハンガーパイプ

**NT-P** (1パック50個品番)

サイズ	ユニクロ
13mm	¥600

**fissare.**

サイズ=19

サイズ=25

**FI-AP・FI-AP1919**

- 1.任意の角度に設定し、スタッドにタッピングで固定します。
- 2.ボードを貼り、インロー部分にアームを差込み付属のビスで固定します。

アーム

(スタッド前面からビス穴) 40

**FI-HG19・FI-HG25**

- 1.任意の角度に設定し、スタッドにタッピングで固定します。
- 2.ボードを貼り、インロー部分に下穴加工したハンガーパイプを差込みます。(FI-HWをご使用の場合はパイプに通しておいてください)
- 3.ホーローネジを締め込んで固定します。

使用ハンガーパイプ

**FI-HW**

**FI-HW** (SUSパイプ専用19φ/25φ・25.4φ) フィス ハンガーホイール

サイズ	ステンレススチール	ホワイト	ボード下穴径	材質
19	¥1700	¥1800	28φ	SUS303
25	¥2400	¥2500	34φ	

**施工上注意**

市販スタッドの使用は肉厚が薄く、弊社スタッドよりも前垂れする可能性があります。

**施工上注意**

フィスハンガープレートに、ご用意いただいたパイプを装着する際、下穴加工が必要です。

下穴加工が無いと固定することが出来ません。(パイプ先端から45mm 5φ穴)

ご用意されるパイプの取り付け位置がずれていると、固定用のレンチが入らない恐れがあります。現物と穴位置があっているか、必ずご確認ください。

OTHERS

- ミラーエッジ枠
- コーナーエッジ
- コーナーコート
- フィスサレ
- ストックルームシステム
- テーブル脚
- ロボポイント
- ゴルフ
- ディスプレイスタブ
- こぼれ止め
- スラックスハンガー
- パネル用ブラケット
- 安全
- ターンパイプ
- メンテナンス