

ご注文の手引き




品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 AG-201S SL	3 0 0	クローム	5 0
2 JPB-9 R1	5 9 6	クローム	5 0
3 TAG-10		クリア	5 0

上記例の場合JPB-9の両端にJ-1の単品を打ち込んで出荷いたします (詳しくは2200参照)

品番	記号	仕様
JPB-9	R1	フラット
JPB-15	R5	フラット
JPB-14	R4	フラット

切断ご希望の場合は必ずパイプの切断実寸法で記入ください。(サポートやブラケットの芯寸法などをご記入されると納まりません。詳しくは、左頁、切断実寸法算出図参照)

上記例の場合AG-201SにSL (チャンネルサポート用振れ止め) を取り付けて紛失防止用かしめ加工いたします。(その際別行にSLのご記入の必要はありません。)



AG-201S ツメ付き傾斜ブラケット(外々用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ガラス棚専用	材質	傾斜間隔
150	¥ 710	¥1000	¥1100	RPK	厚み	10°(90°まで)
180	¥ 760	¥1100	¥1150	取付可	厚み	10°(90°まで)
200	¥ 790	¥1150	¥1200	取付可	厚み	10°(90°まで)
250	¥ 860	¥1250	¥1300	取付可	厚み	10°(90°まで)
300	¥ 960	¥1350	¥1450	取付可	厚み	10°(90°まで)
350	¥1150	¥1650	¥1750	取付可	厚み	10°(90°まで)

青字=要納期


AG-401S ツメ付き傾斜ブラケット(外々用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当り目安重量	ガラス棚専用	材質	傾斜間隔	厚み	付属
250	¥ 860	¥1250	¥1300	ASF-1 \$1860/60		スチール特殊鋼	15°(90°まで)	t=3.0mm	
300	¥ 960	¥1350	¥1450	◀ 25kg 23kg					
350	¥1150	¥1650	¥1750						
400	¥1300	¥1850	¥1950						
450	¥1450	¥2050	¥2200	◀ 17kg 17kg					
青字=要納期									


青字=要納期

TAG-10 使用時ガラス有効寸法

AG-201SにTAG-10使用時
ガラス奥行有効寸法
注意：先端こぼれ止めは含まず



AG-401SにTAG-10使用時
ガラス奥行有効寸法
注意：先端こぼれ止めは含まず



TAG-10 傾斜ブラケット棚 倒れ止め (AG-201S・AH-200S・AG-401S・AH-400S専用)

クリア	ガラス棚専用	フラット専用
¥150	対応ガラス厚 5~8mm	材質 ポリカーボネート

ギア付き製品の分解を防止

ギアかしめ加工

分解を不能に

かしめ加工をし、分解できないようにします。
余計な手間、間違った組立による危険を防止します。



サポートへ↑

無加工 (通常)

A B C D それぞれに分解ができますので、お客様の方でツマミの左右入れ替えが可能です。

- A 爪ブラケット
- B 受け用ブラケット
- C ツマミ
- D ボルト

KG加工 (かしめ加工)

KG加工費20円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)
D ボルト先端を潰してかしめ加工をし、分解できないようにします。


KG加工、KG-B加工ともに、AとBのブラケットの左右入れ替えは構造上できません。また、かしめ加工を施すとツマミの入れ替えができなくなりますのでご注意ください。

KG-B加工 (ツマミ入れ替え&かしめ加工)

KG-B加工費40円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)
D ボルト先端を潰してかしめ加工をし、分解できないようにします。

KG加工、KG-B加工ともに、AとBのブラケットの左右入れ替えは構造上できません。また、かしめ加工を施すとツマミの入れ替えができなくなりますのでご注意ください。

POS (1個当たり定価)
ステンレス
¥110



ベッカータイプサポート (PSF・HSFも含む) には振れ止め (LK及びPLの爪側仕様とも) を取り付けた棚受けは装着できません。

左記マーク製品はベッカー用振れ止め (RPK) を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。(POSをおすすめします。)

ベッカータイプサポート (1150 1200 9100参照) に装着する場合は棚受けの有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

ベッカーサポートに装着する場合は自動ロックアタッチメントを取り外してください。

ガラス傾斜ブラケット

水平ブラケット

傾斜ブラケット

ホルダー用ブラケット

ホルダー用ブラケット

開き止めバー

龍陣列用パーツ

セフティホルダー

ガラス棚板受け

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト

開き止めバー・D-コースト