



GLASS BRACKET

ROYAL
WEB CATALOGUE PLUS
WEB CATALOGUE PLUSサイトでは、
図面など、詳細情報を公開しております。




ギア付き製品の分解を防止

ギアかしめ加工

分解を不能に

かしめ加工をし、分解できないようにします。
余計な手間、間違った組立による危険を防止します。



水平ブレケット



傾斜ブレケット



ホルダ用ブレケット



ルーフ排水ブレケット



開き止めバー



靴陳列用バーツ




セフティホルダー



ガラス棚板押さえ



開き止めバーロースト



関連パーツ・その他 (振れ止め・抜け止め)

チャンネルサポート用振れ止め


SL (ブラケット振れ止め)取り付けかしめ加工



SL加工費20円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)

ブラケットご発注時に品番の末尾に**AH-400S SL** (または**SL-L**) 等と品番欄にご指定下されば**SL**の単品を右側 (または左側) に取り付けて紛失防止かしめ加工いたします。

チャンネルサポート・チャンネルベッカー装着手順



ニッケル = Aニッケルサテン
ゴールド = APゴールド

傾斜ブレケット棚 倒れ止め	
品番	クリア
TAG-10	¥150
TAG-30	¥150

Gホルダー棚押さえ GTO (フラット・10mm落としみ兼用)	
クリア	
	¥120

展開可能パターン


(連結可)



内々仕様



(スパン独立)



棚板内々納め用セフティホルダー

フラットタイプ 10mm落としみタイプ



F-10 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	
F-20 クローム ニッケル ゴールド	
¥200	¥280
¥300	
F-11 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	

F-30 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	
F-40 クローム ニッケル ゴールド	
¥200	¥280
¥300	
F-31 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	

青字=要納期

G-10 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	
G-20 クローム ニッケル ゴールド	
¥200	¥280
¥300	
G-11 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	

青字=要納期

G-30 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	
G-40 クローム ニッケル ゴールド	
¥200	¥280
¥300	
G-31 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	

青字=要納期

H-30 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	
H-31 クローム ニッケル ゴールド	
¥160	¥230
¥240	

青字=要納期

セフティホルダーによる木棚板の固定パーツ		
WT-P (1パック50本品番)		
サイズ ユニクロ		
16mm	¥410	

WD-6-12 (1個当たり定価)		
クローム		
¥80		

設計上の情報		
クローム	ニッケル	ゴールド
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)		
APゴールド・Aプラスサテン以外のJホルダー打ち込み注文を頂いた場合、Jホルダーは全てステンレスとなりますので、あらかじめご了承ください。		
設計上のお願い	X	棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980 参照)

開き止めバー (JPB-9) は補強効果はありません。補強効果をお求めの場合は開き止め補強バー (JPB-14またはJPB-15) をご使用ください。(9985 参照)

セフティホルダー (JPB-9) 内々仕様でガラス棚板展開される場合は安全のため必ずセフティホルダー (F-10など) と開き止めバー (JPB) を併用してください。

傾斜ブレケットを急傾斜させる場合は棚板や陳列商品が落下しない様に設計段階からご注意ください。(TAG の使用をおすすめします)

ホルダー用傾斜ブレケットに10mm落とし込み用ホルダー (G-30など) を装着し、内々仕様ガラス棚板構成した場合奥行き寸法が呼び名マインス20mm以上の棚板は設置できません。

ペッカータイプサポート (1150 1200 9100 参照) に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

傾斜ブレケットは構造上スリット芯々寸法と棚受の芯々寸法の間に約3mmのズレが生じます。ケース内側ギリギリに柱を取り付ける場合など厳密な設計をする場合はご注意ください。

Eホルダーは簡易式のホルダーです。固定機能はありませんので傾斜ブレケットには使用できません。

左記マーク製品はベッカー用抜け止め (RPK) を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。(POS をおすすめします)

傾斜ブレケットをご使用の際は陳列商品が落下しない様、棚板にこぼれ止めの細工を施してください。(但し4φこぼれ止め (2400) は水平棚専用のため使用できません)

傾斜棚受は左右の角度を正しく合わせた後、ギアが確実に嵌合している事を確認し、しっかりとネジで固定してご使用ください。またゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

ガラス棚用傾斜ブレケットをWスリットに装着する場合ツマミの入れ替え作業が必要です。(スプリング機能が失われますが固定後は使用に問題はありません)