


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

REELL トルクヒンジ MH14型

NEW L=R G 環境対応 3D CAD



■特 長

- トルク3.0N・m仕様が新しく加わりました。
- 初期トルクと動トルクの差を10%以内に抑え、優れた操作性を提供します。
- 摩耗が少なく耐久性に優れています。
- 開閉角度：270°
- 使用温度：0℃～60℃

■用 途

OA機器、医療機器、液晶モニターなど

■注 意


- 初期トルクは±20%になります。
- すべての取付穴をご使用ください。
- 複数でご使用の際は、丁番同士の軸心にずれがないように取り付けてください。
- 本製品の軸部に潤滑剤を塗布しないでください。
- 油のかかるところでは使用しないでください。

注文コード	品番	材料	色	トルク		質量	¥定価
G 170-022-539	MH14-030	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	3.0N・m	30.6kgf・cm	48g	1,570/1ヶ
G 170-013-488	MH14-042	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	4.2N・m	42.9kgf・cm	48g	1,570/1ヶ
G 170-013-489	MH14-058	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	5.8N・m	59.2kgf・cm	48g	1,570/1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

REELL トルクヒンジ MH15型

NEW L=R



■特 長

- 初期トルクと動トルクの差を10%以内に抑え、優れた操作性を提供します。
- 磨耗が少なく耐久性に優れています。
- 開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
- 開閉角度：270°
- 使用温度：0℃～60℃

■用 途


OA機器、医療機器、液晶モニターなど

■注 意

- すべての取付穴をご使用ください。
- 複数でご使用の際は、丁番同士の軸心にずれがないように取り付けてください。
- 本製品の軸部に潤滑剤を塗布しないでください。
- 油のかかるところでは使用しないでください。

■品番の確認方法

例 MH15-303



裏面

注文コード	品番	材料	色	開き方向			閉じ方向			質量	¥定価
				トルク	初期トルク		トルク	初期トルク			
▶ 170-022-533	MH15-403	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	3.13N・m	31.9kgf・cm	±30%	5.0 N・m	51.0kgf・cm	±20%	72g	1,680/1ヶ
▶ 170-022-534	MH15-406	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	5.0 N・m	51.0kgf・cm	±30%	8.0 N・m	81.6kgf・cm	±20%	72g	1,680/1ヶ
▶ 170-022-535	MH15-303	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	5.0 N・m	51.0kgf・cm	±20%	3.13N・m	31.9kgf・cm	±30%	72g	1,680/1ヶ
▶ 170-022-536	MH15-306	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	8.0 N・m	81.6kgf・cm	±20%	5.0 N・m	51.0kgf・cm	±30%	72g	1,680/1ヶ
▶ 170-022-537	MH15-203	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	5.0 N・m	51.0kgf・cm	±20%	5.0 N・m	51.0kgf・cm	±20%	72g	1,680/1ヶ
▶ 170-022-538	MH15-206	ガラス繊維入り強化ポリアミド	ブラック	8.0 N・m	81.6kgf・cm	±20%	8.0 N・m	81.6kgf・cm	±20%	72g	1,680/1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

- G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
- ▶ このマークの製品はRoHS指令に対応可能です。詳細はお問い合わせください。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.196カタログ

動きの感触

フリーストップ

ソフトクロス

クリック

パワーアシスト

動作の軌跡・開閉角度

シンプル取付・取付調整機能

トルクヒンジ